



Clește de precizie pentru inele de siguranță, Tip: A1



Date comandă

Numărul de comandă	719890 A1
GTIN	4003773048725
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Mâner și articulație forjate. Vârfuri din oțel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleștelui.

Clește fosfatat gri. Mânere îmbrăcate în plastic. Articulație cu **arc de deschidere integrat. Forma A – fălci drepte.**

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înșurubate.

Aplicație:

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Descriere tehnică

Lungimea totală	140 mm
Ø vârfuri	1,3 mm
Forma	A
Pentru Ø inele de siguranță exterioare	10 - 25 mm
Standard	DIN 5254 A

Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel exterior drept
Forma bacurilor	drept
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel special
Suprafață	gri fosfatat
Cu limitator de cursă	nu
Articulație cu arc de deschidere integrat	da
Mâner cu mecanism de blocare	nu
Vârf înlocuibil	nu
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță