



Clește de precizie pentru inele de siguranță Cu limitator de cursă, Tip: J1



Date comandă

Numărul de comandă	719792 J1
GTIN	4003773073864
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cu limitator de cursă reglabil.

Forma C – fălci drepte.

Forma D – fălci îndoite la 90°.

Mâner și articulație forjate. Vârfuri din oțel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleștelui.

Clește fosfatat gri. Mânere îmbrăcate în plastic.

Cu vârfuri de precizie încorporate.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înșurubate.

Aplicație:

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Utilizare clești pentru inele de siguranță: Inel interior drept

Lungimea totală: 140 mm

Pentru Ø inele de siguranță interioare: 12 - 25 mm

Ø vârfuri: 1,25 mm

Descriere tehnică

Ø vârfuri	1,25 mm
Lungimea totală	140 mm

Pentru Ø inele de siguranță interioare	12 - 25 mm
Forma	C
Standard	DIN 5256 C
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel interior drept
Forma bacurilor	drept
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel special
Material vârf	Oțel special
Suprafață	gri fosfatat
Cu limitator de cursă	da
Mâner cu mecanism de blocare	nu
Vârf înlocuibil	nu
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță