



Clește de precizie pentru inele de siguranță, Tip: A11



Date comandă

Numărul de comandă	719890 A11
GTIN	4003773048824
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Mâner și articulație forjate. Vârfuri din oțel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleștelui.

Clește fosfatat gri. Mânere îmbrăcate în plastic. Articulație cu **arc de deschidere integrat. Forma B – fălci îndoite 90°.**

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înșurubate.

Aplicație:

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Descriere tehnică

Forma	B
Lungimea totală	130 mm
Pentru Ø inele de siguranță exterioare	10 - 25 mm
Ø vârfuri	1,3 mm
Standard	DIN 5254 B

Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel exterior cotit
Forma bacurilor	Înclinat la 90°
Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel special
Suprafață	gri fosfatat
Cu limitator de cursă	nu
Articulație cu arc de deschidere integrat	da
Mâner cu mecanism de blocare	nu
Vârf înlocuibil	nu
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță