



Clește de precizie pentru inele de siguranță, Tip: J2



Date comandă

Numărul de comandă	719790 J2
GTIN	4003773048534
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Mâner și articulație forjate. Vârfuri din oțel special, executate foarte precis; încastrate în corpul cleștelui.

Clește fosfatat gri. Mânere îmbrăcate în plastic.

Cu vârfuri de precizie încorporate. Forma C – fălci drepte.

Avantaj:

Vârfuri încastrate care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfurilor înșurubate.

Aplicație:

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Descriere tehnică

Lungimea totală	180 mm
Forma	C
Pentru Ø inele de siguranță interioare	19 - 60 mm
Ø vârfuri	1,8 mm
Standard	DIN 5256 C
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel interior drept
Forma bacurilor	drept

Mâner	îmbrăcat în plastic
Material	Oțel special
Material vârf	Oțel special
Suprafață	gri fosfatat
Cu limitator de cursă	nu
Mâner cu mecanism de blocare	da
Vârf înlocuibil	nu
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță