



Clește pentru inele de siguranță, Tip: J6



Date comandă

Numărul de comandă	719795 J6
GTIN	4003773024927
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Mânere din tablă de oțel cu mecanism de blocare.

Cu vârful de precizie încorporate. Forma C – fălci drepte.

Avantaj:

Vârful încastat care suportă sarcini mari la utilizarea de lungă durată, durabilitate de până la 10 ori mai mare decât a vârfulor înșurubate.

Aplicație:

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

Standard:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Descriere tehnică

Forma	C
Lungimea totală	580 mm
Pentru Ø inele de siguranță interioare	252 - 400 mm
Ø vârful	4,5 mm
Standard	DIN 5256 C
Utilizare clești pentru inele de siguranță	Inel interior drept
Forma bacurilor	drept
Material	Oțel laminat

Material vârf	Oțel special pentru scule, călit în ulei
Suprafață	acoperit cu vopsea pulbere neagră
Mâner cu mecanism de blocare	da
Vârf înlocuibil	da
Tip produs	Clește pentru inele de siguranță

Accesorii

Pereche de vârfuri pentru clește pentru inele de siguranță Forma J6	719810 J6
--	-----------