

**Clește pentru inele de siguranță Înclinat la 45°, Tip: A1****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 719845 A1     |
| GTIN               | 4045197493248 |
| Clasa articolului  | 72B           |

**Descriere****Execuție:**

Forjat dintr-o bucată. Clește fosfatat negru, mânere îmbrăcate în plastic.

**Aplicație:**

Pentru montarea și demontarea inelelor de siguranță.

**Standard:**

Similar **DIN 5254**.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Pentru Ø inele de siguranță exterioare     | 10 - 25 mm          |
| Lungimea totală                            | 135 mm              |
| Ø vârfuri                                  | 1,3 mm              |
| Standard                                   | similar DIN 5254    |
| Utilizare clești pentru inele de siguranță | Inel exterior cotit |
| Forma bacurilor                            | Înclinat la 45°     |
| Mâner                                      | îmbrăcat în plastic |
| Material                                   | Oțel crom-vanadiu   |
| Suprafață                                  | fosfatat negru      |
| Vârf înlocuibil                            | nu                  |

Tip produs

Clește pentru inele de siguranță