

Garant**Cuțit de mortezat canale standard Ø DS 20 mm, începând de la lățimea canalului m: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	290354 2
GTIN	4045197926654
Clasa articolului	29K

Descriere**Atenție:**

Folosiți întotdeauna Ø minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = Ø minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

Notă:

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

Descriere tehnică

Recomandat pentru lățimea canalului m	2 mm
Decalaj central L ₃	3,65 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	7,03 mm
Lungime utilă L ₁	25 mm
Șurub	290399 1
Ø cozii	20 mm
Ø suport de plăcuțe D ₁	6,5 mm
Răcire interioară	da

Lungimea cozii L _s	50 mm
Coadă tip	Prindere combinată
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri