

Garant**Cuțit de strunjit tip eco scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250004 20/12
GTIN	4045197926920
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchiitoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DCLNR/L 2020X12

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 1204..

Lățimea funcțională L₄: 26 mm

Lungime cap L₁: 29 mm

Lungimea totală L: 88 mm

Portplăcuță: 259033 2

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Lățimea funcțională L ₄	26 mm
Portplăcuță	259033 2
Mărimea plăcuței	12 mm

Cod ISO Suport	DCLNR/L 2020X12
Mărime coadă	20 mm
șurub pentru portplăcuță	259027 2
Lungime cap L ₁	29 mm
Lungimea totală L	88 mm
Gheară, șurub, arc	259036 8
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit