

**Garant****Cuțit de strunjit tip eco scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250614 20/15
GTIN	4045197927309
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001 – 319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm și Cod 317900.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: DDJNR/L 2020X15

Plăcuță amovibilă compatibilă: DN.. 1506..

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 25 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 38 mm

Lungimea totală L: 97 mm

Portplăcuță: 259033 3

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	DDJNR/L 2020X15
șurub pentru portplăcuță	259027 2
Mărimea plăcuței	15 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Mărime coadă	20 mm
Lungimea totală L	97 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	38 mm
Gheară, șurub, arc	259036 11
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Portplăcuță	259033 3
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500