

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260724 16/09
GTIN	4045197927781
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	150 mm
Cod ISO Suport	A16M SSKCR/L09
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Mărimea plăcuței	9 mm
Unghi de reglare κ	75 grad
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 09T3..
Lungime activă L_1	48 mm
Înălțime de strângere L_2	15,25 mm
Decalaj central L_3	11 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500