



Șurubelniță cu percuție pneumatică, Tip: W2910



Date comandă

Numărul de comandă	079171 W2910
--------------------	--------------

GTIN	7322590051310
------	---------------

Clasa articolului	03R
-------------------	-----

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

Șurubelniță performantă cu percuție.

Evacuarea aerului prin mâner, inversabilă pentru **funcționarea spre dreapta / stânga**.

- **Mecanism de percuție performant cu cameră dublă.**
- **Greutate redusă la putere mare.**
- **Carcasă din material compozit și mâner cu durabilitate mare.**
- **Trei trepte pentru moment.**
- **Mâner ergonomic cu izolație bună.**
- **Comutare pentru funcționare spre dreapta/stânga cu ajutorul a două butoane.**

Aplicație:

Recomandată pentru utilizări dure.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	3,3 m/s ²
Lungime	160 mm
Intervalul momentului de torsiune	150 - 400 Nm
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M14
Greutate	1,2 kg
Zgomot de lucru	89 dB(A)
Denumirea producătorului	W2910
Debit maxim de aer necesar	1020 l/min
Înălțime	178 mm
Forma	Pistol
Profil de antrenare portsculă	□
Dimensiunile portsculei	3/8 inch
Turație maximă	6500 min ⁻¹
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Rotație la dreapta/ stânga	da
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Șurubelniță