

**Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251712 32/16
GTIN	4045197928269
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Portplăcuță	259031 39
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Lățimea funcțională $L_4$ a suporturilor neutre	12,5 mm
șurub pentru portplăcuță	259025 3
Mărime coadă	32 mm
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
Cod ISO Suport	MVVNN 3225P16
Lungimea activă $L_1$ a suporturilor neutre	45 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Gheară de strângere	259038 2
Lungimea totală $L$ a suporturilor neutre	170 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500