

ROTHENBERGER

**Aparat de îndoit țevi (segment de îndoire și levier), Pentru Ø exterior al țevii: 18 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	823000 18
GTIN	4004625245187
Clasa articolului	86B

**Descriere****Execuție:**

Dispozitivul este compus din doar 2 piese individuale (segment de îndoire și pârghie de îndoire), care sunt ușor de înșurubat. O patină de ghidare facilitează curbarea și împiedică deformarea țevii.

**Aplicație:**

Pentru îndoire la rece a țevii **dure** și moi de cupru, a țevii moi din oțel, a țevii din oțel superior cu pereți subțiri, cu șlefuire de finisare sau învelită. Unghi de îndoire până la 180°. Până la 1 mm grosime a pereților.

Rază de îndoire (mijlocul țevii): 64 mm

**Descriere tehnică**

Pentru Ø exterior al țevii	18 mm
Rază de îndoire (mijlocul țevii)	64 mm
Unghi îndoire maxim	180 grad
Tip produs	Aparat de îndoit