

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260001 25/12
GTIN	4045197929303
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Cod ISO Suport	SCSCR/L 2525M12
Lungime cap L ₁	27 mm
Portplăcuță	269005 6
Mărimea plăcuței	12 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Lungimea totală L	151 mm
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500