

BOEHM**Set de ștanțe inelare complet în cutie de stocare, Interval de valori de ștanțare: 2-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	832100 2-50
GTIN	3700825601686
Clasa articolului	86C

Descriere**Execuție:**

Suport din 2 componente (până la Ref. 3–20) cu mâner tip pistol cu cuțite de ștanță înlocuibile, rectificat cu mare precizie. Pentru realizarea de inele pentru etanșare într-o singură operație se pot prinde în suport 2 cuțite de ștanță cu Ø diferite.

Aplicație:

Pentru perforare sau realizarea de șaibe / inele într-o singură etapă. Pentru cauciuc, piele, pâslă, plastic, plută, stofă sau alte materiale similare.

Livrare:

Câte 1 cuțit de ștanță Ø Cod 832110: 29 buc. Ref. 2#50

Posibilități de combinare a cuțitelor de ștanță interior : exterior (mm): 2–10 interior cu 12–50 exterior 12–20 interior cu 22–50 exterior 22–30 interior cu 32–50 exterior 32–40 interior cu 42–50 exterior

Recipient LxIxH (mm): Plastic 265x200x50

Vârf de centrare Cod 832140: 1 buc.

Notă:

- **La ștanțare se va folosi ca bază lemnul, pielea sau un material asemănător.**
- **Următoarele modalități de combinare nu sunt posibile: 20 (interior) cu 22 (exterior) 30 (interior) cu 32 (exterior); 40 (interior) cu 42 (exterior); 50 (interior) cu 52 (exterior).**

Descriere tehnică

Interval de valori de ștanțare	2 - 50 mm
Tip produs	Sculă de ștanțat

Accesorii

Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 3 mm	832110 3
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 8 mm	832110 8
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 6 mm	832110 6
Portsculă pentru cuțit de ștanță Interval de valori de ștanțare 2-50 mm	832155 2-50
Cuțit dispozitiv de tăiat găuri	832130
Suport Pentru intervalul de valori de ștanțare 2-50 mm	832125 2-50
Vârf de centrare cu resort	832140
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 4 mm	832110 4
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 16 mm	832110 16
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 5 mm	832110 5
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 36 mm	832110 36
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 30 mm	832110 30
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 24 mm	832110 24
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 38 mm	832110 38
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 12 mm	832110 12
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 28 mm	832110 28
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 32 mm	832110 32
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 40 mm	832110 40
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 48 mm	832110 48
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 34 mm	832110 34
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 7 mm	832110 7
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 46 mm	832110 46

Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 50 mm	832110 50
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 44 mm	832110 44
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 9 mm	832110 9
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 20 mm	832110 20
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 14 mm	832110 14
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 18 mm	832110 18
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 42 mm	832110 42
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 26 mm	832110 26
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 10 mm	832110 10
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 22 mm	832110 22
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 2 mm	832110 2