

Garant**Mese mobile T7, Tip: T74****Date comandă**

Numărul de comandă	918540 T74
GTIN	4045197611864
Clasa articolului	91T

Descriere**Execuție:**

3 suprafețe de încărcare.

Raftul median poate fi fixat pe 3 niveluri. Construcție sudată din oțel, platformă din **panou cu structură de lemn** cu suprafață de culoarea antracitului, rezistentă la zgârieturi.

Mâner cu inserție de Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

Standard:

EN 1757-3

Accesorii opționale:

Panou din tablă perforată Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Lățime	980 mm
--------	--------

Standard	EN 1757-3
Adâncime	509 mm
Adâncimea platformei de încărcare	500 mm
Înălțime platformă de încărcare inferioară	195 mm
Materialul roții	Benzi de rulare din poliuretan
Înălțime platformă de încărcare superioară	850 mm
Tip	T74
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Lățimea platformei de încărcare	850 mm
Capacitate portantă pe platforma mijlocie	80 kg
Capacitate portantă maximă	250 kg
Ø roții	125 mm
Înălțime	1020 mm
Greutate	45 kg
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime platformă de încărcare mijlocie	522 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	80 kg
Tip produs	Mese mobile

Accesorii

Sertar suplimentar pentru masă mobilă Tip 75	918556 75
Placă cu strângere pentru masa mobilă	918581
Raft intermediar pentru masă mobilă T5 și T7 cu înșurubare Adâncimea platformei de încărcare 500 mm	918570 500
Panou din tablă perforată pentru înșurubare Tip SP2	918580 SP2