

Garant**Mandrină scurtă Forma A, HSK-A 100, Gama de prindere: 1-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307735 1-16
GTIN	4045197931894
Clasa articolului	31B

Descriere**Execuție:**

- Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.
 - Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu răcire interioară până la max. 50 bari.
Concentricitate $\leq 20 \mu\text{m}$.
- Design subțire.
 - Alimentare precisă cu lichid de răcire a sculelor cu RI.
 - Cuplu optim pe sculă.

Livrare:

Inclusiv cheie de strângere cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Cheie tubulară Cod 309890. Conductă de răcire Cod 309880.

Descriere tehnică

Cheie de strângere Torx® de schimb Cod 625220	TX25
Ø exterior D	50 mm
Lungime activă dimensiune A	110 mm
Gama de prindere	1 - 16 mm
Tip constructiv	subțire

Suport	HSK-A 100
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Normă pentru suport	DIN 69893-1
Forma	A
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 20 μm
Tip produs	Mandrină scurtă