

Garant**Clește de ajustare Forma E îndoit la 90°, plat-lat, Lungimea totală: 140mm**

Date comandă

Numărul de comandă	717605 140
GTIN	4045197930095
Clasa articolului	71B

Descriere

Execuție:

Bacuri foarte plate și subțiri, suprafață interioară netedă. Clește cromat, mânere îmbrăcate în plastic.

Standard:

DIN 5235

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Lungimea fălcilor	33 mm
Lungimea totală	140 mm
Formă a fălcii	plat-lat, cotit 45°
Forma	E
Standard	DIN 5235
Model de	Partea interioară netedă
Mâner	îmbrăcate în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	cromat

Tip produs

Clește de ajustare