

**Garant****Clește de ajustare Forma A plat-ascuțit, drept, Lungimea totală: 140mm****Date comandă**

Numărul de comandă	717005 140
GTIN	4045197930071
Clasa articolului	71B

**Descriere****Execuție:**

Bacuri foarte plate și subțiri, suprafață interioară netedă. Clește cromat, mânere îmbrăcate în plastic.

**Standard:**

**DIN 5235**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	140 mm
Lungimea fălcilor	33 mm
Formă a fălcii	plat-ascuțit, drept
Forma	A
Standard	DIN 5235
Model de	Partea interioară netedă
Mâner	îmbrăcate în plastic
Material	Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei
Suprafață	cromat

Tip produs

Clește de ajustare