



Cărucior cu mâner de împingere, Tip: 2502



Date comandă

Numărul de comandă	919800 2502
GTIN	4017976025025
Clasa articolului	96F

Descriere

Execuție:

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, platformă din blat de lemn cu suprafață de decor de fag. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână) și anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Standard	EN 1757-3
Capacitate portantă	600 kg
Înălțime	990 mm
Materialul roții	TPE
Tip	2502
Număr de roți fixe fără frână	2

Înălțimea platformei de încărcare	270 mm
Ø roții	200 mm
Greutate	30 kg
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Lățime	1125 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Adâncime	709 mm
Adâncimea platformei de încărcare	700 mm
Tip produs	Cărucior cu mâner de împingere