



## Cărucior cu niveluri cu 4 platforme de încărcare, Tip: 8312



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 919880 8312   |
| GTIN               | 4017976083124 |
| Clasa articolului  | 96F           |

### Descriere

#### Execuție:

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, pereți frontali cu contrafișe tubulare verticale la intervale de 130 mm. Platforme din plăci din blat de lemn cu suprafață de decor din fag. Rafturi reglabile la intervale de 100 mm. Raftul cel mai de jos nu este reglabil. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu blocaj), anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile.

#### Standard:

**EN 1757-3**

#### Culoare:

Albastru briliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

#### Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

### Descriere tehnică

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Capacitate portantă totală      | 600 kg  |
| Materialul roții                | TPE     |
| Lățimea platformei de încărcare | 1000 mm |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Tip                               | 8312                   |
| Înălțime platformă de încărcare 2 | 669 mm                 |
| Număr de roți fixe fără frână     | 2                      |
| Număr de role de ghidaj cu frână  | 2                      |
| Înălțime platformă de încărcare 4 | 1469 mm                |
| Standard                          | EN 1757-3              |
| Capacitate portantă per raft      | 90 kg                  |
| Greutate                          | 83 kg                  |
| Lățime                            | 1169 mm                |
| Ø roții                           | 200 mm                 |
| Înălțime platformă de încărcare 1 | 269 mm                 |
| Mâner de împingere                | da                     |
| Înălțime platformă de încărcare 3 | 1069 mm                |
| Înălțime                          | 1800 mm                |
| Intervale de reglare pe înălțime  | 100 mm                 |
| Adâncime                          | 709 mm                 |
| Adâncimea platformei de încărcare | 700 mm                 |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 100 mm                 |
| Tip produs                        | Cărucioare cu niveluri |