

**Garant****LOEU 090408 TR-M, HB7525, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	215980 ST900
GTIN	4045197937988
Clasa articolului	21A

**Descriere****Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 4,5 \text{ mm}$ 

Cod ISO Plăcuță amovibilă: LOEU090408 TR-M

Tip: ST900

Rază la colț: 0,8 mm

Avans  $f_z$ : 0,11 mm**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	LOEU090408 TR-M
Tip	ST900
Avans $f_z$	0,11 mm
Categorie	HB7525
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	280 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	175 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	145 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	100 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		