

Garant**LOEU 090408 TR-H, HB7710, Tip: GG****Date comandă**

Numărul de comandă	215992 GG
GTIN	4045197938138
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

Cod ISO Plăcuță amovibilă: LOEU090408 TR-H

Tip: GG

Rază la colț: 0,8 mm

Avans f_z : 0,13 mm**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	LOEU090408 TR-H
Rază la colț	0,8 mm
Tip	GG
Avans f_z	0,13 mm
Categorie	HB7710
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	330 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		