

Garant**LOEU 090408 R-L, HB7940, Tip: TI****Date comandă**

Numărul de comandă	215990 TI
GTIN	4045197938121
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3,5 \text{ mm}$

Cod ISO Plăcuță amovibilă: LOEU090408 R-L

Tip: Ti

Rază la colț: 0,8 mm

Avans f_z : 0,07 mm**Descriere tehnică**

Avans f_z	0,07 mm
Tip	Ti
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	LOEU090408 R-L
Categorie	HB7940
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	145 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	115 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	55 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		