



## Debavurator universal, mâner din 2 componente cu coadă telescopică și 3 lame (S100, S20, S30)



### Date comandă

Numărul de comandă	838420
GTIN	7290005395369
Clasa articolului	83G

### Descriere

#### Execuție:

Mâner cu lame rotative și interschimbabile. Manevrare foarte ușoară, lama se autoajustează la contururile piesei.

#### Aplicație:

Pentru debavurarea ușoară a celor mai diferite materiale / contururi.

Lungimea totală: 170 - 240 mm

### Descriere tehnică

Lungimea totală	170 - 240 mm
Tip produs	Freze pentru debavurare

### Accesorii

Lamă de debavurare Tip S101	838510 S101
Coadă telescopică pentru lame în N Ø 2,6	839170
Coadă telescopică pentru lame în S Ø 3,2	838430
Lamă de debavurare Tip S35	838510 S35
Lamă de debavurare Tip S150	838510 S150

Lamă de debavurare Tip S60	838510 S60
Lamă de debavurare din carbură Tip S10	838550 S10
Lamă de debavurare Tip S20	838510 S20
Lamă de debavurare Tip S10	838510 S10
Lamă de debavurare, cu strat de acoperire TiN Tip S10	838530 S10