



Debavurator universal, mâner din 2 componente cu coadă telescopică și 2 lame (N1, N2)



Date comandă

Numărul de comandă	839140
GTIN	7290005395291
Clasa articolului	83G

Descriere

Execuție:

Mâner cu lame rotative și interschimbabile. Manevrare foarte ușoară, lama se autoajustează la contururile piesei.

Aplicație:

Pentru debavurarea ușoară a celor mai diferite materiale / contururi.

Lungimea totală: 155 - 225 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală	155 - 225 mm
Tip produs	Freze pentru debavurare

Accesorii

Lamă de debavurare Tip N2	839010 N2
Lamă de debavurare Tip N6	839010 N6
Coadă telescopică pentru lame în S Ø 3,2	838430
Lamă de debavurare HSS acoperit cu TiN Tip N1	839030 N1
Lamă de debavurare HSS acoperit cu diamant Tip N1	839040 N1
Lamă de debavurare Tip N1	839010 N1

Lamă de debavurare Tip N10	839010 N10
Coadă telescopică pentru lame în N Ø 2,6	839170
Lamă de debavurare HSS acoperit cu TiN Tip N2	839030 N2
Lamă de debavurare Tip N3	839010 N3