



Debavurator pentru alezaje cu cap de debavurare HSS Ø 20 mm



Date comandă

Numărul de comandă	839605
GTIN	7290005395406
Clasa articolului	83G

Descriere

Execuție:

Mâner din 2 componente cu **coadă telescopică hexagonală** și cap de debavurare interschimbabil HSS 90°, Ø 20 mm. Recomandat și pentru găuri **amplasate la adâncime**.
Lungimea totală: 170 - 240 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală	170 - 240 mm
Model mâner	Manșoane de prindere din două componente
Material mâner	Plastic
Tip produs	Freze pentru debavurare

Accesorii

Cap de debavurare HSS, 90° Ø cap debavurator 30 mm	839610 30
Cap de debavurare HSS, 90° Ø cap debavurator 12 mm	839610 12
Coadă telescopică pentru capete de debavurare	839620
Cap de debavurare HSS, 90° Ø cap debavurator 20 mm	839610 20
Cap de debavurare pentru găuri 90° HSS acoperit cu TiN Ø cap debavurator 20 mm	839611 20

