

Platforme de lucru pentru stivuitoare, Tip: 1115X1200



Date comandă

Numărul de comandă	919980 1115X1200
GTIN	4052462012004
Clasa articolului	94B

Descriere

Execuție:

Construcție stabilă din țevi de oțel, realizată din tub rotund, cu protecție împotriva căderii, inclusiv 2 dispozitive de fixare pentru echipament individual de protecție. Peretele posterior din țesătură din sârmă și platformă de lucru antiderapantă. Preluare cu motostivuitoare din partea mai lată. Protecția cu bolțuri împiedică alunecarea furcii. Cu tavă galvanizată pentru scule. Parapet înălțime 1,10 m.

Suprafață de rezemare 1200×800 mm.

Aplicație:

Pentru lucrări de reparație și întreținere efectuate în siguranță pe părțile aflate la înălțime ale clădirilor, sursele de iluminare de pe plafon etc.

Standard:

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

Culoare:

Lăcuit galben-portocaliu RAL 2000.

Notă:

Respectați prevederile naționale la utilizarea platformelor de lucru cu transpaletul. Platforme de lucru adecvate pentru Austria (certificare TÜV Austria) și Belgia, la cerere.

Descriere tehnică

Adâncime	1040 mm
Capacitate portantă	300 kg
Buzunare pentru stivuitoare Dimensiunea A	200 mm
Buzunare pentru stivuitoare Dimensiunea D	80 mm
Distanță între buzunarele pentru stivuitoare B	600 mm
Greutate	91 kg
Înălțime	1990 mm
Lățime	1200 mm
Lățimea suprafeței de rezemare	1200 mm
Adâncimea suprafeței de rezemare	800 mm
Tip produs	Platformă de lucru