

**Transpaleți cu cântar, Capacitate de încărcare: 2000kg****Date comandă**

Numărul de comandă	919915 2000
GTIN	4017976021225
Clasa articolului	96D

Descriere**Execuție:**

Cadru și furci metalice rezistente la torsiune.

Cântar cu interval de cântărire 1–2000 kg, cu o exactitate de ± 2 kg. Gradație de 1 kg. Afișaj LCD, ecran tactil cu tastă PORNIRE / OPRIRE și tastă de tarare, alimentare cu energie electrică prin baterii AA 4×1,5V (incluse în pachetul de livrare).

Igeltext:

Role pe furcă din poliuretan tandem.

Role de ghidaj din poliuretan.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Culoare:

Galben / negru **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Lățime	540 mm
Lungime furcă	1150 mm
Lățime furcă	160 mm

Capacitate de portantă	2000 kg
Greutate	117 kg
Interval cursă	85 - 205 mm
Materialul rozelor de ghidaj	Poliuretan
Materialul rozelor de furcă	Poliuretan Tandem
Lungime	1550 mm
Cântar	da
Culoarea	galben-negru
Interval de cântărire	1 - 2000 kg
Număr de baterii incluse	4
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081557 LR6
Clasă de protecție IP	IP 65
Tip produs	Transpaletă

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081551 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081553 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081552 LR6