

**Lamă de retezare din oțel, neutru, Înălțimea lamei h<sub>5</sub> / lățime de canelare w: 19/2,2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273000 19/2,2
GTIN	4045197941602
Clasa articolului	22B

**Descriere****Aplicație:**

Doar în combinație cu plăcuțe de retezare Cod 273010.

**Adaptat pentru:**

Suport Cod 273896 - 273898 sau Cod 319132; 319133 (suport VDI).

**Livrare:**

Inclusiv cheie pentru schimbarea plăcuțelor.

**Descriere tehnică**

Lățime b <sub>2</sub>	1,6 mm
Înălțime h <sub>1</sub>	15,5 mm
Înălțimea lamei h <sub>5</sub>	19 mm
Lățime de canelare w	2,2 mm
Pentru Ø maxim al piesei	40 mm
Lungimea totală L	86 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

