

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/05mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261346 8/05 |
| GTIN | 4045197941404 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------|
| Lungime cap L_1 | 15 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 26 |
| Unghi de reglare κ | 95 grad |
| Decalaj central L_3 | 5 mm |
| Înălțime de strângere L_2 | 7,5 mm |
| Cod ISO Suport | A08F SVLCR/L05 |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | VC.. 0501.. |
| Lățime gât L_4 | 6 mm |
| Mărimea plăcuței | 5 mm |
| Lungimea totală L | 80 mm |
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 9,2 mm |
| Adâncime utilă T | 3 mm |
| Ø cozii D_5 | 8 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 3xD |
| Răcire interioară | da |

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Utilizare | Strunjire longitudinală la interior |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru biți D 6,3 Momentul maxim de torsiune 200 cNm | 659905 200 |
| Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune Profil Torx® TX5 | 675155 TX5 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru biți D 6,3 Momentul maxim 200 cNm | 659956 200 |