

Recipient basculant cu înălțime constructivă redusă, vopsit, Volumul compartimentului: 300l



Date comandă

Numărul de comandă	919955 300
GTIN	2050001937438
Clasa articolului	94B

Descriere

Execuție:

Recipient basculant **pentru substanțe solide** cu **înălțime constructivă redusă** și unghi de basculare avantajos. Permite bascularea la orice înălțime cu ajutorul cablului.

Tabla tăvii este prevăzută la margine cu profil circular și cu un cadru de bază stabil cu buzunare pentru stivuitor. Siguranța împiedică alunecarea și răsturnarea accidentală.

Dimensiunile interioare ale buzunarelor interioare A×D = 200×60 mm.

Culoare:

La alegere **vopsite** albastru deschis RAL 5012, galben-portocaliu RAL 2000, roșu - foc RAL 3000, verde rezedă RAL 6011, gri șoarece RAL 7005.

Descriere tehnică

Greutate	93 kg
Domeniu de utilizare	pentru substanțe solide
Volumul compartimentului	300 l
Înălțime	580 mm

Capacitate portantă	750 kg
Lungime	1440 mm
Distanță între buzunarele pentru stivuator B	10 mm
Lățime	680 mm
Înălțimea muchiilor jgheabului	395 mm
Selectarea culorii	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tip produs	Recipient basculant

Accesorii

Set de roți necesar recipientelor pentru șpan și celor basculante, poliamidă, 4 buc. Capacitate portantă/roată 450 kg

919970 450