

**Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	255111 20
GTIN	4045197941893
Clasa articolului	29W

Descriere tehnică

Mărime coadă	20 mm
Lungimea totală L	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Lungime cap L ₁	28 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Cod ISO Suport	PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12
Piese de schimb	259981 5
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de piese de schimb pentru suporturi de prindere Tip 5	259981 5
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 20/12 mm	250025 20/12
Cuțit de strunjit Mărime coadă / plăcuță 20/12 mm	250019 20/12