

**Garant**
**SEET 1305 AGSR, HB7520, Tip: ST900**

**Date comandă**

Numărul de comandă	213566 ST900
GTIN	4045197941008
Clasa articolului	21A

**Descriere**
**Execuție:**

Grosimea plăcuțelor este întărită pentru exigențe de așchiere ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

**Notă:**

Pentru suprafețe de cea mai bună calitate folosiți împreună cu Cod 213596 UNI.

Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{pmax} = 4 \text{ mm}$ .

Avans  $f_z$  per dinte: 0,2 mm

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,2 mm
Tip	ST900
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEET 1305 AGSR
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		