

Garant
SEMT 1305 AGSR, HB7510, Tip: ST1400

Date comandă

Numărul de comandă	213577 ST1400
GTIN	4045197941039
Clasa articolului	21A

Descriere
Execuție:

Grosimea plăcuțelor este întărită pentru exigențe de așchiere ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{pmax} = 4 \text{ mm}$.

Avans f_z per dinte: 0,22 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,22 mm
Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEMT 1305 AGSR
Categorie	HB7510
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		