

**Garant****SEMT 1305 AGSR, HB7520, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	213568 ST900
GTIN	4045197941015
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:**

Grosimea plăcuțelor este întărită pentru exigențe de așchiere ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,5... 1 \times D / a_{pmax} = 4mm$ .

Avans  $f_z$  per dinte: 0,2 mm

**Descriere tehnică**

Tip	ST900
Avans $f_z$ per dinte	0,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEMT 1305 AGSR
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		