



ECO Suport pentru randalinare pe dreapta, Mărime coadă: 12 mm



Date comandă

Numărul de comandă	290038 12
GTIN	4030741290442
Clasa articolului	29I

Descriere

ECO Suport pentru randalinare pe dreapta 12 mm Pentru \varnothing moletă d_1 : 15 mm

Pentru lățime moletă b : 4 mm

Pentru \varnothing gaură moletă d_2 : 4 mm

Gamă de fixare: 8 - 15 mm

Știft de rulare: 299911 4

Descriere tehnică

Pentru \varnothing gaură moletă d_2	4 mm
Gamă de fixare	8 - 15 mm
Lățime coadă	15 mm
Pentru lățime moletă b	4 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	15 mm
Înălțime coadă	15 mm
Știft de rulare	299911 4
Pentru profil randalinat	RAA 2xAA
Pentru profil randalinat	RGE30° BL/BR30°
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR45°
Tip produs	Sculă de randalinat

