

**Garant****XOMT060310ZZSR, HB4030, Tip: ST1400**

## Date comandă

Numărul de comandă	212824 ST1400
GTIN	4045197942562
Clasa articolului	21A

## Descriere

**Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$ Rază de programare la  $a_{p\max}$ : 2 mmAvans  $f_z$  per dinte: 0,8 mm

Grosimea plăcuței S: 3.18 mm

## Descriere tehnică

Tip	ST1400
Avans $f_z$ per dinte	0,8 mm
Rază la colț	1 mm
Grosimea plăcuței S	3.18 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XOMT060310ZZSR
Categorie	HB4030
Materialul sculei	Carbura

Adâncime recomandată de așchiere $a_{p \max}$	1 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	1 mm
Rază de programare la $a_{p \max}$	2 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		