

**Garant**
**XOMT060310ZZER, HB4430, Tip: TI**


### Date comandă

Numărul de comandă	212842 TI
GTIN	4045197942593
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Notă:**

 Valori de referință pentru  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$ 

 Rază de programare la  $a_{p\max}$ : 2 mm

 Avans  $f_z$  per dinte: 0,5 mm

Grosimea plăcuței S: 3.18 mm

### Descriere tehnică

Avans $f_z$ per dinte	0,5 mm
Tip	Ti
Rază la colț	1 mm
Grosimea plăcuței S	3.18 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XOMT060310ZZER
Categorie	HB4430
Materialul sculei	Carbura

Adâncime recomandată de așchiere $a_{p \max}$	0,6 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	1 mm
Rază de programare la $a_{p \max}$	2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		