

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 40, Filet M × lungime L1: M10X125****Date comandă**

Numărul de comandă	301309 M10X125
GTIN	4045197943934
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Formă constructivă cilindrică.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

L ₂	5 mm
Ø D ₂	18 mm
Lungime activă dimensiune A	144 mm
Ø găurii D ₁ toleranță IT6	10,5 mm
Ø exterior D	34 mm
Filet M	M10×125
Lungime utilă L ₁	125 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare