



Portsculă cu prindere pe con, HSK-A 63 scurt, Ø de strângere D1: 40mm



Date comandă

Numărul de comandă	304277 40
GTIN	4045197944252
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 și 50, forma A și E se livrează direct de la producător.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	40 mm
Lungime activă dimensiune A	125 mm
Suport	HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-4
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A

Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 20000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK