

**Garant****Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 30 scurt, Ø dorn d1: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301013 22
GTIN	4045197944221
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Cu 4 orificii ale canalului de răcire.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.**
- **Serie scurtă.**
- **Suprafață de contact a manșonului mărită.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	50 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	22
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	22
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	19 mm

## Fișă de date

Ø exterior D	48 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	22 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	22 mm
Suport	SK 30 scurt
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj