

**HOLEX****Portsculă cu prindere pe con SK cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 scurt, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 304278 12     |
| GTIN               | 4045197944313 |
| Clasa articolului  | 32A           |

**Descriere****Execuție:****Cu orificii neobturabile ale canalelor de răcire.**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

**Notă:**

HSK 40 și 50, forma A și E se livrează direct de la producător.

**Descriere tehnică**

|   |                |
|---|----------------|
| Ø de prindere D <sub>1</sub>            | 12 mm          |
| Lungime activă dimensiune A             | 80 mm          |
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12             |
| Ø exterior D                            | 42 mm          |
| Suport                                  | HSK-A 63 scurt |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Normă pentru suport                 | ISO 12164-1                      |
| Normă pentru suport                 | DIN 69882-4                      |
| Normă pentru suport                 | DIN 69893                        |
| Forma                               | A                                |
| Orificiu pentru canalul de răcire   | Fără posibilitate de închidere   |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 20000 min <sup>-1</sup> |
| Concentricitate                     | ≤ 3 μm                           |
| Strategie de așchiere               | HSC                              |
| Strategie de așchiere               | HPC                              |
| Tip produs                          | Portsculă cu prindere pe con SK  |

## Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 12 mm

309900 12