

HOLEX**Portsculă cu prindere pe con SK cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 scurt, Ø de strângere D1: 32mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 304398 32 |
| GTIN | 4045197944474 |
| Clasa articolului | 32A |

Descriere**Execuție:****Cu orificii neobturabile ale canalelor de răcire.**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 și 50, forma A și E se livrează direct de la producător.

Descriere tehnică

| | |
|---|-----------------|
| Ø de prindere D ₁ | 32 mm |
| Ø exterior D | 72 mm |
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 32 |
| Lungime activă dimensiune A | 100 mm |
| Suport | HSK-A 100 scurt |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |
| Normă pentru suport | DIN 69882-4 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 20000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |

Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 32 mm

309900 32