

Garant**Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire, BT 50 scurt, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302650 12
GTIN	4045197944702
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹. **Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	12 mm
Ø exterior D	42 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	12
Suport	BT 50 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Concentricitate	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu \varnothing de prindere D1 12 mm	309900 12
--	-----------