

Garant

Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD cu canal de răcire, BT 30 scurt, Ø de strângere D1: 8mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	302593 8
GTIN	4045197944542
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹. **Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	50 mm
Ø de prindere D ₁	8 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	8
Ø exterior D	28 mm
Suport	BT 30 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339

Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 8 mm

309900 8