

**Garant****Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire, BT 50 scurt, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302650 10     |
| GTIN               | 4045197944696 |
| Clasa articolului  | 31A           |

**Descriere****Execuție:**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

|   |             |
|---|-------------|
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 10          |
| Ø exterior D                            | 35 mm       |
| Lungime activă dimensiune A             | 70 mm       |
| Ø de prindere D <sub>1</sub>            | 10 mm       |
| Suport                                  | BT 50 scurt |
| Standard                                | DIN 6359    |
| Normă pentru suport                     | ISO 7388-2  |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Normă pentru suport   | JIS B6339                       |
| Forma                 | ADB                             |
| Concentricitate       | $\leq 3 \mu\text{m}$            |
| Strategie de aşchiere | HPC                             |
| Tip produs            | Portsculă cu prindere pe con SK |

## Accesorii

|  |           |
|--|-----------|
| Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu $\varnothing$ de prindere D1 10 mm | 309900 10 |
|--|-----------|