

**Garant****Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire, BT 40 scurt, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302596 6
GTIN	4045197944597
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	25 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	6
Ø de prindere D <sub>1</sub>	6 mm
Lungime activă dimensiune A	50 mm
Suport	BT 40 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 6 mm

309900 6