

Garant

Mandrină pentru bucle elastice tip ER Forma ADB, BT 40 scurt, pentru dimensiuni de bucle elastice ER: 32



Date comandă

Numărul de comandă	302755 32
GTIN	4045197944801
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

Conul exterior și cel interior sunt rectificate.

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **Piuliță de strângere echilibrată cu precizie (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Proprietățile optime antiuzură resp. transmiterea momentului de rotație sunt asigurate de piulița de strângere de precizie, cu acoperire în strat.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în buclele elastice conform **DIN 6499-Forma A și B.**

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere ER.

Accesorii opționale:

Bucșă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Notă:

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 2 - 20 mm

Lungime activă dimensiune A: 70 mm

Ø exterior D: 50 mm

Piuliță de strângere ER de schimb: 32

Cheie de strângere ER: 32

Descriere tehnică

Pentru bucușe elastice tip ER	32
Gama de prindere	2 - 20 mm
Cheie de strângere ER	32
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø exterior D	50 mm
Piuliță de strângere ER de schimb	32
Ø de prindere D ₁	2-20 mm
Suport	BT 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 32	309680 32
---	-----------