

**Garant****Mandrină pentru bucle elastice tip ER Forma ADB, BT 40 scurt, pentru dimensiuni de bucle elastice ER: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	302755 40
GTIN	4045197944818
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificate.

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Piuliță de strângere echilibrată cu precizie (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Proprietățile optime antiuzură resp. transmiterea momentului de rotație sunt asigurate de piulița de strângere de precizie, cu acoperire în strat.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în buclele elastice conform **DIN 6499-Forma A și B.**

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere ER.

**Accesorii opționale:**

Bucșă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Notă:**

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 3 - 26 mm

Lungime activă dimensiune A: 80 mm

Ø exterior D: 63 mm

Piuliță de strângere ER de schimb: 40

Cheie de strângere ER: 40

## Descriere tehnică

Ø exterior D	63 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Cheie de strângere ER	40
Piuliță de strângere ER de schimb	40
Gama de prindere	3 - 26 mm
Pentru bucușe elastice tip ER	40
Suport	BT 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

## Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
---	-----------